

前方ボード付棚手すり

前方ボードが上半身をサポート。家族みんなが使える棚手すりにサポート機能をプラス。

手すりKMタイプ



KF-M10WL/KJ
手すりKMタイプ 紙巻器付(左仕様) **¥30,900**
寸法: 380×81×715(φ29)
カラー: KJ, KA, WA
材質: ステンレス(表面: ヘアライン)
木質材料(表面: 塗装)
■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。
■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を6本別途手配してください。

KF-M10WR/KJ
手すりKMタイプ 紙巻器付(右仕様) **¥30,900**



KF-M10/KA
手すりKMタイプ I型 **¥17,600**
寸法: 55×81×640(φ29)
カラー: KJ, KA, WA
材質: ステンレス(表面: ヘアライン)
木質材料(表面: 塗装)
■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を4本別途手配してください。



KF-M20L/WA
手すりKMタイプ L型(左仕様) **¥36,400**
寸法: 655×81×640(縦φ29, 横φ27)
カラー: KJ, KA, WA
材質: ステンレス(表面: ヘアライン)
木質材料(表面: 塗装)
■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を6本別途手配してください。

KF-M20R/WA
手すりKMタイプ L型(右仕様) **¥36,400**

カラーバリエーション



KJ (ダークウッド) KA (シルクウッド) WA (ホワイト)

警告 木質材料使用のため、浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。腐食により落下し、ケガをする恐れがあります。

ご購入の前に

天然木製の部分の木目・色調は製品によりバラつきがあり、納入製品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

排便時の上半身をしっかりと支えるためのボードと立ち座りの動作をラクにする棚手すりを一体化しました。




排便時にひじや手のひらで上半身を支えることができます。




水平スイング式なので、力の弱い方でも楽にボードを引き出すことができます。

座っているとき



ボードが体の正面に来て、上半身をしっかりと支えます。

立ち座り動作のとき



棚手すりが、立ち座りの動作をサポートします。



NKF-3B/KJ
前方ボード付棚手すり **¥75,000**
寸法: (棚下) 700×110×71 (手すり) 600×φ30
(前方ボード) 100×620×200
カラー: KJ, KA, WA
■ 設置に必要な空間スペースについては、下記設置上のご注意ください。
■ 左右共通仕様です。■ 紙巻器は別売です。
材質: (棚部) KJ, KA: 木質材料(表面材: オレフィンシート) WA: 木質材料(表面: 塗装)
(手すり部) 木質材料(表面: 塗装)
(手すりブラケット部) 亜鉛ダイキャスト(表面: パールシルバー塗装)
(前方ボード) 合板、合成皮革
(前方ボード・固定部) ステンレス(表面: シルバー塗装) ABS樹脂、EVA樹脂

カラーバリエーション

棚手すり部カラー




KJ (ダークウッド) KA (シルクウッド) WA (ホワイト)

警告


- 木質材料使用のため、浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。腐食により破損し、ケガをする恐れがあります。
- 最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf) (BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
- 手すり以外の用途には使わないでください。ケガをする恐れがあります。

ご購入の前に

■ 前方ボード棚手すりの収納スペース確保のため、以下の設置空間が必要です。



■ 壁から便器中心までの距離が380~410mmの場合



■ 壁から便器中心までの距離が411~460mmの場合


※ 間口に合わせ前方ボードを40mm長くして使う必要があります。

- 必要設置空間の寸法は、推奨設置位置に前方ボードを取り付けた場合を表しています。
- 天然木製の棚手すりの木目・色調は製品によりバラつきがあり、納入製品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 棚部はオレフィン化粧板、手すり部は天然木を使用しています。材質が異なるため、棚と手すりは風合いが異なります。あらかじめご了承ください(KJ, KA色)。

設置上のご注意

■ 落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造について以下の取付条件をお守りください。


- ① 壁面への取付は付属木ねじをご使用ください。前方ボード固定部はねじ込み深さが75mm以上になるように取付木(補強木)を設けてください。
- ② 棚手すり固定部はねじ込み深さが40mm以上になるよう取付木(補強木)を設けてください。



- ③ 石こうボード等のボード張りに木ねじはきません。必ずあらかじめ壁裏に取付木(補強木)を入れ、ねじ込み深さを確保してください。
- ④ ボード張りの厚さは12.5mm以下を想定しています。厚さが12.5mmを超える場合は、超えた分だけ長い木ねじを別途ご用意ください。

■ 手すりの推奨取付位置

下図を参照し、使いやすさに合わせて取付位置を決めてください。



A: シャワートイレリモコンスイッチ

B: 流せるもんりリモコンスイッチ(単独取付あるいは併設の場合)